



Prodloužení DUO-LOCK válcové ocel krátké válcová stopka, Rozhraní DUO-LOCK: DL12



Údaje o objednávce

Artikové číslo	220372 DL12
GTIN	4034221149893
Třída artiklu	26Y

Popis

Provedení:

S povlakem pro optimální smršťování a uvolňování.

Technický popis

Ø D ₂	11,5 mm
Celková délka L	60 mm
L ₂	6 mm
Doporučený krouticí moment	30 Nm
Ø stopky D _s	12 mm
DUO-LOCK rozhraní	DL12
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Upínač pro frézy se závitem