

**Prodloužení DUO-LOCK kónické ocel krátké SAFE-LOCK, Rozhraní DUO-LOCK / Ø DS: DL20/25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	220376 DL20/25
GTIN	4034221150127
Třída artiklu	26Y

Popis**Provedení:**

S povlakem pro optimální smršťování a uvolňování.

Technický popis

Ø D ₂	19,3 mm
Celková délka L	95 mm
Ø stopky D _s	25 mm
Doporučený krouticí moment	80 Nm
DUO-LOCK rozhraní	DL20
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Upínač pro frézy se závitem