



Prodloužení DUO-LOCK kónické ocel dlouhé válcová stopka, Rozhraní DUO-LOCK / Ø D_s: DL10/12



Údaje o objednávce

Artikové číslo	220378 DL10/12
GTIN	4034221149916
Třída artiklu	26Y

Popis

Provedení:

S povlakem pro optimální smršťování a uvolňování.

Technický popis

Celková délka L	120 mm
Ø D ₂	9,6 mm
Doporučený krouticí moment	20 Nm
DUO-LOCK rozhraní	DL10
Ø stopky D _s	12 mm
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Upínač pro frézy se závitem