



Prodloužení DUO-LOCK kónické ocel dlouhé válcová stopka, Rozhraní DUO-LOCK / Ø D_s: DL20/25



Údaje o objednávce

Artikové číslo	220378 DL20/25
GTIN	4034221150189
Třída artiklu	26Y

Popis

Provedení:

S povlakem pro optimální smršťování a uvolňování.

Technický popis

Celková délka L	250 mm
DUO-LOCK rozhraní	DL20
Ø D ₂	19,3 mm
Doporučený krouticí moment	80 Nm
Ø stopky D _s	25 mm
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Upínač pro frézy se závitem