



Prodloužení DUO-LOCK kónické ocel dlouhé válcová stopka, Rozhraní DUO-LOCK / Ø D_s: DL12/20



Údaje o objednávce

Artikové číslo	220378 DL12/20
GTIN	4034221150073
Třída artiklu	26Y

Popis

Provedení:

S povlakem pro optimální smršťování a uvolňování.

Technický popis

Celková délka L	200 mm
Doporučený krouticí moment	30 Nm
DUO-LOCK rozhraní	DL12
Ø D ₂	11,5 mm
Ø stopky D _s	20 mm
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Upínač pro frézy se závitem