

Garant**Zapichovací destička neutrální, HB9035, Šířka zápichu w: 2,2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	275000 2,2
GTIN	4062406799007
Třída artiklu	21H

Popis**Provedení:**

S broušenými boky.

Použití:

Pro malé zapichovací \varnothing ve spojení s držákem destiček č. 274010–274026.

Vhodné pro:

Držák destiček č. 274010 – 274026. Vyrťávací tyče č. 274170 – 274171.

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Povlak	TiCN
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,2 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,05 mm/ot,
Šířka zápichu w	2,2 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	HB9035

Počet výměn/řezání	1
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	140 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	100 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	50 m/min	P
GG(G)	omezené použití	80 m/min	K
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	vhodný		
přerušovaný	vhodný		
mokrý max.	vhodný		