

**Garant****Zapichovací destička neutrální, HB9035, Šířka zápichu w: 1,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	275000 1,5
GTIN	4062406798994
Třída artiklu	21H

**Popis****Provedení:**

S broušenými boky.

**Použití:**

Pro malé zapichovací  $\varnothing$  ve spojení s držákem destiček č. 274010–274026.

**Vhodné pro:**

Držák destiček č. 274010 – 274026. Vyrťávací tyče č. 274170 – 274171.

**Technický popis**

Rohový rádius	0,15 mm
Řezný materiál	TK
Posuv f v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm/ot,
Šířka zápichu w	1,5 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Povlak	TiCN
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	HB9035

Počet výměn/řezání	1
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	100 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	50 m/min	P
GG(G)	omezené použití	80 m/min	K
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	vhodný		
přerušovaný	vhodný		
mokrý max.	vhodný		