


Garant**Zapichovací destička přímý břit, HB9140, Šířka zápichu w: 2,2mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 275003 2,2 |
| GTIN | 4062406805920 |
| Třída artiklu | 21H |

Popis**Provedení:**

S broušenými boky.

Použití:

Pro malé zapichovací Ø ve spojení s držákem destiček č. 274010–274026.

Vhodné pro:

Držák destiček č. 274010 – 274026. Vyrvtávací tyče č. 274170 – 274171.

Technický popis

| | |
|---|--------------------|
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování |
| Posuv f v oceli < 900 N/mm ² | 0,05 mm/ot, |
| Řezný materiál | TK |
| Povlak | TiAlN ² |
| Rohový rádius | 0,2 mm |
| Šířka zápichu w | 2,2 mm |
| Podmínky řezu | kontinuální |
| Typ | HB9140 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Počet výměn/řezání | 1 |
| Profil vyměnitelné břitové destičky | neutrální |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Ocel < 500 N/mm ² | omezené použití | 130 m/min | P |
| Ocel < 750 N/mm ² | omezené použití | 110 m/min | P |
| Ocel < 900 N/mm | omezené použití | 90 m/min | P |
| Ocel < 1100 N/mm ² | omezené použití | 70 m/min | P |
| Ocel < 1400 N/mm | omezené použití | 40 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 100 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 80 m/min | M |
| kontinuální | vhodný | | |
| nepravidelný | omezené použití | | |
| mokrý max. | vhodný | | |