


Garant**Zapichovací destička přímý břit, HB9140, Šířka zápichu w: 1,5mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	275003 1,5
GTIN	4062406805913
Třída artiklu	21H

Popis

Provedení:

S broušenými boky.

Použití:

Pro malé zapichovací Ø ve spojení s držákem destiček č. 274010–274026.

Vhodné pro:

Držák destiček č. 274010 – 274026. Vyrvtávací tyče č. 274170 – 274171.

Technický popis

Řezný materiál	TK
Povlak	TiAlN ²
Šířka zápichu w	1,5 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,03 mm/ot,
Rohový rádius	0,15 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	HB9140

Počet výměn/řezání	1
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	130 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	omezené použití	110 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	90 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	70 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	80 m/min	M
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		