

Přepavní a stohovací nádoby s pevnými stěnami, Užitečná hloubka × užitečná šířka: 800X500mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	963560 800X500
GTIN	4251572701406
Třída artiklu	96l

Popis

Provedení:

Robustní transportní a stohovací přepravníky z ocelového plechu s rohovými sloupky ve tvaru W a hranatou podpěrou. Se stabilním trubkovitým lemem stěny v horní části, zpevňujícími oblými prolisy v oblasti stěn a dna a štítkovým polem s hroty pro nákladní nálepky (nákladní nálepky lze z hrotů snadněji sejmout). Robustní stohovací a zachycovací rohy s jeřábovými oky. Velké kontejnery lze přepravovat jeřábem prostřednictvím certifikované jeřábové traverzy na vertikálních tažných řetězech s háčky. Výška pro podjetí 100 mm.

Pevné stěny.

Lakování:

Myší šedá RAL 7005.

Upozornění:

Dostupné také v barvách ohnivě červená RAL 3000, rezedově zelená RAL 6011 a enciánová modrá RAL 5010. Zeptejte se nás.

Technický popis

Maximální výška při stohování	500 mm
Záchytné rohy s oky pro jeřáb	ano
Výška plnění	400 mm
Šířka	560 mm

Šířka zajetí	360 mm
Stohovací nosnost	5000 kg
Výška	570 mm
Hmotnost	27 kg
Barva	myší šedá RAL 7005
Výška pro podjetí	100 mm
S vybráním	ne
Hloubka zajetí	660 mm
Možnost smíšeného stohování různých velikostí	ne
Provedení stěny	Pevná stěna
Trojhranný stohovací okraj	ne
Hloubka	860 mm
Možná manipulace pomocí jeřábu	ano
Materiál	Ocelový plech
Stohovatelné	ano
Nosnost	1000 kg
Užitná šířka	500 mm
Užitná hloubka	800 mm
Druh produktu	Přepravní a stohovatelný velký box