

**Přepavní a stohovací nádoby s klapkou, Užitečná hloubka × užitečná šířka:
800X500mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	963561 800X500
GTIN	4251572701604
Třída artiklu	96l

Popis**Provedení:**

Robustní transportní a stohovací přepravníky z ocelového plechu s rohovými sloupky ve tvaru W a hranatou podpěrou. Se stabilním trubkovitým lemem stěny v horní části, zpevňujícími oblými prolisy v oblasti stěn a dna a štítkovým polem s hroty pro nákladní nálepky (nákladní nálepky lze z hrotů snadněji sejmout). Robustní stohovací a zachycovací rohy s jeřábovými oky. Velké kontejnery lze přepravovat jeřábem prostřednictvím certifikované jeřábové traverzy na vertikálních tažných řetězech s háčky. Výška pro podjetí 100 mm.

S klapkou.

Lakování:

Myší šedá RAL 7005.

Upozornění:

Dostupné také v barvách ohnivě červená RAL 3000, rezedově zelená RAL 6011 a enciánová modrá RAL 5010. Zeptejte se nás.

Technický popis

Možnost smíšeného stohování různých velikostí	ne
Hmotnost	27 kg
Nosnost	1000 kg
Materiál	Ocelový plech

Barva	myší šedá RAL 7005
Hloubka zajetí	660 mm
Výška	570 mm
Možná manipulace pomocí jeřábu	ano
Záchytné rohy s oky pro jeřáb	ano
Výška plnění	400 mm
Maximální výška při stohování	500 mm
S vybráním	ne
Hloubka	860 mm
Šířka zajetí	360 mm
Šířka	560 mm
Stohovací nosnost	5000 kg
Stohovatelné	ano
Trojhranný stohovací okraj	ne
Výška pro podjetí	100 mm
Provedení stěny	s klapkou
Užitná šířka	500 mm
Užitná hloubka	800 mm
Druh produktu	Přepravní a stohovatelný velký box