

mato

Elektrohydraulické mazací zařízení, Typ: 10



Údaje o objednávce

Artikové číslo	084005 10
GTIN	4016553423117
Třída artiklu	08H

Popis

Provedení:

V mobilním zařízení MATO eHybrid-Greaser 230 V je speciálně vyvinuté vysokotlaké pístové čerpadlo s podávacím tlakem až 400 bar hydraulicky poháněno olejem pomocí elektrického zubového čerpadla. Po zapnutí hydraulického zubového čerpadla 230 V se do vysokotlakého pístového čerpadla přivádí hydraulický olej, takže dodávka maziva začíná po otevření spouště vysokotlaké mazací pistole. Uvolněním spouště ukončíte proces dodávání maziva, resp. mazání.

Charakteristika:

- **Hydraulická vysokotlaká pístová pumpa**
- **Elektrické zubové čerpadlo s odlehčením tlaku, olejová nádržka na hydraulický olej včetně olejoznanu a plnicího uzávěru (včetně odvětrávání)**
- **protiprachový kryt s práškově nanášeným lakem**
- **speciální mazací vlečný píst pro optimální vyprazdňování nádoby**
- **3,5 m dlouhá vysokotlaká pryžová pancéřová hadice DN6 s vložkou z ocelového opletu, tlak při roztržení 1 650 bar (na poptávku také s 6,5 m a 10 m dlouhou vysokotlakou pryžovou pancéřovou hadicí)**
- **Připojovací kabel 5 m se zástrčkou s ochranným kontaktem**
- **Vysokotlaká mazací pistole s Z kloubem a tryskovou trubičkou**
- **stabilní, pojízdný vozík s práškově nanášeným lakem, výškově nastavitelným uchycením čerpacího zařízení, celopryžovými kolečky s válečkovými ložisky a vodicím kolečkem s brzdou.**

Rozsah dodávky:

Hydraulická jednotka je při dodání již smontovaná a připravená k provozu a naplněná hydraulickým olejem.

Vhodné pro objem nádrže: 10 kg

Vnitřní Ø nádoby: 215 - 230 mm

Maximální dopravní výkon: 320 g/min

Maximální mazací tlak: 400 bar

Výkon motoru: 750 kW

Napětí: 230 V

Technický popis

Napětí	230 V
Maximální dopravní výkon	320 g/min
Délka kabelu	5 m
Výkon motoru	750 kW
Jmenovitý výkon	750 W
Maximální mazací tlak	400 bar
Trhací tlak hadice	1650 bar
Vhodné pro objem nádrže	10 kg
Frekvence	50 Hz
Vnitřní Ø nádoby	215 - 230 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Mazací zařízení