




Ochranné ucpávky do uší, sada 125 párů E-A-R™ Flexible Fit HA se šňůrkou, Obsah pár: 125



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|--------------|
| Artikové číslo | 097618 125 |
| GTIN | 051131279421 |
| Třída artiklu | 04M |

Popis

Provedení:

Ochranné ucpávky do uší **E-A-R™ Flexibel Fit HA** jsou tvořeny patentovou pěnovou vložkou, takže ochranné ucpávky do uší můžete **používat a prát** až dva další týdny. **Není nutné provést tvarování:** Špičku pěnové vložky nemusíte předem tvarovat, ochranné ucpávky do uší tak zůstávají čisté, i když je nasazujete znečištěnými rukama nebo v rukavicích. Materiál a konstrukce výrobku navíc umožní **rychlé nasazení do zvukovodu i jednou rukou**. Mimořádně dobré pro činnosti, při kterých máte znečištěné ruce, a v situacích, kdy máte pro zavedení ochranných ucpávek do uší pouze jednu volnou ruku.

Rozsah dodávky:

Ochranné ucpávky do uší E-A-R™ Flexibel Fit HA se šňůrkou, 125 párů, balené jednotlivě.

Upozornění:

Hodnota SNR (hodnota tlumení) je zjištěna takto:

Výsledky testů při nasazování jednou rukou: 30 dB

Výsledky testů při nasazování oběma rukama: 35 dB

Materiál ucpávky: TPE

Technický popis

| | |
|------------------|---|
| Obsah | 125 paar |
| Označení výrobce | Ochranné ucpávky do uší 3M™ E-A-R™ Flexible Fit HA 328-1001, se šňůrkou |

| | |
|-------------------------------|--|
| Hodnota SNR (hodnota tlumení) | 30 dB(A) |
| Materiál ucpávky | TPE |
| Druh produktu | Znovupoužitelné zátky na ochranu sluchu |