

duMONT**Šestihranný protlačovací trn HSS Lícování H8, Typ: 6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	290431 6
GTIN	
Třída artiklu	29J

Popis**Použití:****Vnitřní šestihran je protlačen jedním průchodem.****Technický popis**

Výchozí otvor H8	6 mm
Délka trnu	152 mm
Požadovaný protlačovací tlak při St50 a maximální protlačovací délce	460 kg
Délka protlačování v oceli	7 - 19 mm
Řezný materiál	HSS
Druh produktu	Protlačovací nástroj

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Alu	vhodný		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		

Ocel < 900 N/mm	omezené použití
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Grafit, GFK, CFK	omezené použití
Olej	vhodný