

**duMONT****Čtyřhranný protlačovací trn HSS Lícování H8, Typ: 8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	290426 8
GTIN	
Třída artiklu	29J

**Popis****Použití:**

**Vnitřní čtyřhran je protlačen jedním průchodem.**

**Technický popis**

Požadovaný protlačovací tlak při St50 a maximální protlačovací délce	1200 kg
Délka protlačování v oceli	9 - 26 mm
Délka trnu	203 mm
Výchozí otvor H8	8,4 mm
Řezný materiál	HSS
Druh produktu	Protlačovací nástroj

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliník, plasty	omezené použití		
Alu	vhodný		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	omezené použití		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Grafit, GFK, CFK	omezené použití		
Olej	vhodný		