

duMONT**Čtyřhranný protlačovací trn HSS Lícování H8, Typ: 4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	290426 4
GTIN	
Třída artiklu	29J

Popis**Použití:**

Vnitřní čtyřhran je protlačen jedním průchodem.

Technický popis

Požadovaný protlačovací tlak při St50 a maximální protlačovací délce	340 kg
Výchozí otvor H8	4,1 mm
Délka trnu	130 mm
Délka protlačování v oceli	5 - 12 mm
Řezný materiál	HSS
Druh produktu	Protlačovací nástroj

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Alu	vhodný		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	omezené použití		
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Grafit, GFK, CFK	omezené použití		
Olej	vhodný		