

**duMONT****Šestihranný protlačovací trn HSS Lícování H8, Typ: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	290431 10
GTIN	
Třída artiklu	29J

**Popis****Použití:****Vnitřní šestihran je protlačen jedním průchodem.****Technický popis**

Požadovaný protlačovací tlak při St50 a maximální protlačovací délce	1260 kg
Výchozí otvor H8	10 mm
Délka trnu	244 mm
Délka protlačování v oceli	13 - 35 mm
Řezný materiál	HSS
Druh produktu	Protlačovací nástroj

**Údaje o uživateli**

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Alu	vhodný		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		

Ocel < 900 N/mm	omezené použití
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Grafit, GFK, CFK	omezené použití
Olej	vhodný