

**Garant****Základní držák eco s odnímatelnou upínací lištou, Výška stopky h: 10mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	274093 10
GTIN	4062406805852
Třída artiklu	21W

## Popis

**Použití:**

K nasazení upichovacích planžet GARANT Eco. Také pro upínání nástrojů se skrytě umístěnými upínacími prvky.

**Náhradní díl:**

Závitový kolík č. 279832 1.

**Upozornění:**

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení s držáky GARANT Master eco č. 319006 – 319136. Volitelné možnosti připojení přes hadicovou přípojku s připojovací sadou č. 279833 1.

## Technický popis

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	70 mm
Výška stopky h	10 mm
Vnitřní chlazení	ano
Pro výšku planžety $h_5$	19 mm
Svorkovnice	279928 4
Upínací šroub	279815 23
Druh produktu	Základní držák

