

**Pneumatická excentrická bruska CP7220CVE, Typ: 7220CVE****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	079654 7220CVE
GTIN	015451619435
Třída artiklu	03R

**Popis****Provedení:**

Pneumatická excentrická bruska 079654 7220 CVE byla zvláště navržena pro průmyslové broušení, úpravy povrchů a přípravu před leštěním a měkká rukojeť ve tvaru ruky nabízí vynikající uživatelský komfort.

Volnoběžné otáčky: 12000 min<sup>-1</sup>

Maximální spotřeba vzduchu: 486 l/min

Ø brusného talíře: 150 mm

Zdvih: 2,5 mm

Hmotnost: 1,6 kg

Pracovní hluk: 76 dB(A)

**Technický popis**

Pracovní hluk	76 dB(A)
Zdvih	2,5 mm
Označení výrobce	CP7220 CVE
Maximální spotřeba vzduchu	486 l/min

Hmotnost	1,6 kg
Maximální vibrace dle EN	1,4 m/s <sup>2</sup>
Ø brusného talíře	150 mm
Volnoběžné otáčky	12000 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Excentrické brusky