



Úhlová bruska s plochou hlavou akumulátorová, Typ: 4933478438



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077139 4933478438
GTIN	4058546346294
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

Výkonná úhlová bruska M18 FUEL™ s **plochou hlavou** pro práci ve stísněných prostorech.

- **Plochý design hlava umožňuje práci pod úhly až 42°.**
- **Integrovaný systém rychlé výměny FIXTEC pro výměnu kotouče bez náradí.**
- **RAPIDSTOP™ pro rychlé zabrzdění kotouče do 2 sekund.**
- **Ochrana proti opětovnému rozběhu a zastavení zpětného rázu pro vysokou ochranu uživatele.**

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a nabíječky. Včetně antivibrační rukojeti, ochranného krytu, protiprachové mřížky, upínací sady a HD boxu.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a příslušenství najdete od č. 073809 a č. 073840.

Technický popis

Typ akumulátoru	Li-Ion
Jemný rozběh	ano
Počet obsažených akumulátorů	0
Zdroj energie	Síťový provoz
Hmotnost	2,6 kg
Maximální Ø kotouče	125 mm

Ochrana proti přepětí	ano
Označení výrobce	M18FSAGF125XB-OX
Maximální počet otáček	8500 min ⁻¹
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 18 V
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ HB 18 V
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Napětí akumulátorů	18 V
Zastavení zpětného rázu	ano
Samočinné vypínání	ne
Obal	systemový kufřík (HD=Heavy Duty)
Maximální vibrace dle EN	4,86 m/s ²
Druh produktu	úhlové brusky