



Akumulátorové nůžky na plech, Typ: M18BMS20-0



Údaje o objednávce

Artikové číslo	078104 M18BMS20-0
GTIN	4002395006748
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

Kompaktní akumulátorové prostřihovací nůžky / nůžky na plech pro čisté řezy bez deformací v oceli do max. 2,0 mm.

- **Řezná hlava otočná o 360° s 12 záběrovými body – ideální pro těžko přístupná místa.**
- **Elektronická regulace otáček.**
- **Rovný design pro nejlepší možnou kontrolu.**

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a bez nabíječky, v krabici.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073808 – č. 073840.

Technický popis

Napětí akumulátorů	18 V
Poloměr nejmenší křivky	180 mm
Počet obsažených akumulátorů	0
Zdroj energie	Síťový provoz
Maximální vibrace dle EN	1,5 m/s ²
Typ akumulátoru	Li-Ion
Hmotnost	2,3 kg

Šířka řezu	5 mm
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ HB 18 V
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 18 V
Maximální řezný výkon pro hliník	3,2 mm
Maximální řezný výkon pro ocel	2 mm
Druh produktu	Nůžky na plech