



Úhlová bruska akumulátorová, Typ: 4933478437



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077143 4933478437
GTIN	4058546346287
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

Kompaktní akumulátorová úhlová bruska M18 FUEL™ s **regulovatelnými otáčkami**.

- **5 rychlostních stupňů pro dosažení nejlepších výsledků při práci s nerezovou ocelí a hliníkem a při odstraňování rzi a nátěrů.**
- **RAPIDSTOP™ pro rychlé zabrzdění kotouče do 2 sekund pro vysokou ochranu uživatele.**
- **Nezajistitelný bezpečnostní spínač pro vysokou ochranu uživatele.**

Verze s **bezpečnostním spínačem bdělosti obsluhy** pro vysokou bezpečnost uživatele.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a nabíječky. Včetně antivibrační rukojeti, ochranného krytu, protiprachové mřížky, upínací sady a HD boxu.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a příslušenství najdete od č. 073809 a č. 073840.

Technický popis

Samočinné vypínání	ano
Obal	systemový kufřík (HD=Heavy Duty)
Maximální počet otáček	3500 - 8500 min ⁻¹
Hmotnost	2,7 kg
Typ akumulátoru	Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů	0

Jemný rozběh	ano
Označení výrobce	M18FSAGF125XPDB-OX
Maximální hloubka řezu	33 mm
Zastavení zpětného rázu	ano
Zdroj energie	Síťový provoz
Maximální vibrace dle EN	5,01 m/s ²
Napětí akumulátorů	18 V
Ochrana proti přepětí	ano
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 18 V
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ HB 18 V
Maximální Ø kotouče	125 mm
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Druh produktu	úhlové brusky