



Úhlová bruska akumulátorová, Typ: 4933478436



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077143 4933478436
GTIN	4058546346270
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

Kompaktní akumulátorová úhlová bruska M18 FUEL™ s **regulovatelnými otáčkami**.

- **5 rychlostních stupňů pro dosažení nejlepších výsledků při práci s nerezovou ocelí a hliníkem a při odstraňování rzi a nátěrů.**
- **RAPIDSTOP™ pro rychlé zabrzdění kotouče do 2 sekund pro vysokou ochranu uživatele.**
- **Rychlé přestavení ochranného krytu.**

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a nabíječky. Včetně antivibrační rukojeti, ochranného krytu, protiprachové mřížky, upínací sady a HD boxu.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a příslušenství najdete od č. 073809 a č. 073840.

Technický popis

Blokování opakovaného rozběhu	ano
Zastavení zpětného rázu	ano
Označení výrobce	M18FSAGV125XB-OX
Zdroj energie	Síťový provoz
Ochrana proti přepětí	ano
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 18 V

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ HB 18 V
Jemný rozběh	ano
Maximální vibrace dle EN	5,01 m/s ²
Maximální počet otáček	3500 - 8500 min ⁻¹
Samočinné vypínání	ne
Hmotnost	2,7 kg
Typ akumulátoru	Li-Ion
Maximální Ø kotouče	125 mm
Obal	systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Počet obsažených akumulátorů	0
Napětí akumulátorů	18 V
Maximální hloubka řezu	33 mm
Druh produktu	úhlové brusky