



Akumulátorová pásová bruska, Typ: M18FBTS75



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077331 M18FBTS75
GTIN	4058546374082
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

Výkonná M18 akumulátorová pásová bruska s bezkartáčkovým motorem POWERSTATE™ pro rychlý úběr materiálu a menší zahřívání.

- **Ekvivalentní výkon na střídavý proud 900 wattů.**
- **Doba chodu až 20 minut s jedním nabitím 5,0 Ah akumulátoru.**
- **Rukojeť s možností nastavení bez použití náradí umožňuje optimální manipulaci s bruskou pro všechny druhy použití.**
- **„Flush To Wall“ umožní použití pásové brusky v blízkosti svislých ploch nebo v úzkých rozích.**
- **Možnost použití sáčku na prach nebo externího odsávání.**

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a bez nabíječky, včetně prachového sáčku, v krabici.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073808 – č. 073840. Vhodné brusné pásy najdete pod č. 558014.

Technický popis

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí

Milwaukee typ B 18 V

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ HB 18 V
Počet obsažených akumulátorů	0
Typ akumulátoru	Li-Ion
Šířka brusného pásu	75 mm
Brusná plocha	90 × 135 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Rychlost pásu	230 - 410 m/min
Napětí akumulátorů	18 V
Hmotnost bez akumulátoru	3,9 kg
Délka brusného pásu	457
Druh produktu	Pásové brusky