



Úhlová bruska GWS, Typ: 14-125



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077109 14-125
GTIN	4059952576466
Třída artiklu	03C

Popis

Provedení:

Výkonný motor 1 400 W a delší životnost: Maximální produktivita díky vyššímu výkonu a větší robustnosti.

Vynikající ergonomický obvod rukojeti: Prvotřídní ergonomie díky výrazně redukovanému obvodu rukojeti.

KickBackControl, pozvolný rozběh, ochrana proti opětovnému rozběhu, ochrana proti přetížení, tlumení vibrací a předvolba otáček.

Rozsah dodávky:

Včetně ochranného krytu pro zabezpečení proti překroucení, upínací sady, přídatné rukojeti.

Technický popis

Rozsah otáček	11500 min ⁻¹
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Zvláštní znaky	Kontrola zpětného rázu KickBack Control, pozvolný rozběh
Zastavení zpětného rázu	ano
Zdroj energie	Síťový provoz
Obal	Karton
Jmenovité napětí	230 V

Maximální Ø kotouče	125 mm
Označení výrobce	GWS 14-125
Připojovací závit	M14
Síťové napětí	230 V
Hmotnost	2,3 kg
Frekvence sítě	50 Hz
Jemný rozběh	ano
Příkon	1400 W
Druh produktu	Úhlová bruska