



## Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem, Typ: M12FPD2-6



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	070110 M12FPD2-6
GTIN	4058546029784
Třída artiklu	03L

### Popis

#### Provedení:

- **Výkonné akumulátorové vrtací šroubováky s příklepem se 2 rychlostmi s vícestupňovým nastavením utahovacího momentu.**
- **REDLITHIUM-ION™ Red akumulátory Li-Ion se sledováním jednotlivých článků a ukazatelem stavu nabití.**
- **Robustní kovová skříň převodovky pro dlouhou životnost.**
- **Kovové rychloupínací sklíčidlo FIXTEC s aretací vřetena.**
- **Rukojeť s potahem Softgrip pro vysoký uživatelský komfort.**
- **LED osvětlení pracovního prostoru.**
- **Bezkartáčový motor POWERSTATE™ (ne vel. M18BPD4) pro maximální stupeň účinnosti. Minimální opotřebení a až 10násobná životnost v porovnání se standardními DC motory.**
- **Elektronika REDLINK PLUS™ – ochrana proti přetížení a řízení výkonu.**

Akumulátorový kompaktní rázový utahovák FUEL™ s konstrukční délkou pouhých 152 mm. 13stupňové elektronické nastavení utahovacího momentu plus vrtacího stupně plus vrtacího stupně s příklepem.

#### Výhoda:

Kompaktní, akumulátor slouží zároveň jako podstavec.

#### Rozsah dodávky:

Včetně 2 Li-Ion akumulátorů, nabíječky, přepravního kufříku (HD-Box) a klipsu na opasek.

**Upozornění:**

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete od č. 073814 – 073816, 073827 a 073840.

Příslušný sledovací modul Bluetooth naleznete pod 070103 BTT-1.

**Technický popis**

Konstrukce motoru	FUEL™
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 12 V
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	35 mm
Typické použití	Strong
Kapacita akumulátoru	6 Ah
Maximální vibrace dle EN bez přikleповé funkce	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Maximální utahovací moment	45 Nm
Maximální Ø vrtání do betonu	13 mm
Hmotnost	1,5 kg
Označení výrobce	M12FPD-602X
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Napětí akumulátorů	12 V
Maximální otáčky 2. stupně	1550 min <sup>-1</sup>
Počet obsažených akumulátorů	2
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Obal	systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Maximální otáčky 1. stupně	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Maximální vibrace dle EN s přikleповou funkcí	15,7 m/s <sup>2</sup>
Typ akumulátoru	Li-Ion
Vhodné pro materiál	ocel
Vhodné pro materiál	ocel
Vhodné pro materiál	dřevo
Vhodné pro materiál	dřevo

Vhodné pro materiál	dřevo
Druh produktu	Vrtací šroubovák s příklepem

---

## Příslušenství

Li-Ion systém M12B6 Typ akumulátoru MB12	073829 MB12
Akumulátorová nabíječka Typ M1218FC	073840 M1218FC
Akumulátorová nabíječka Typ M1218C	073840 M1218C