



Akumulátorový vrtací šroubovák bez akumulátoru a nabíječky, Typ: M12FDD2-2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	070214 M12FDD2-2
GTIN	4058546376666
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák MILWAUKEE

silně průchodný akumulátorový 2chodový vrtací šroubovák s chodem R/L.

Robustní **kovová skříň převodovky** pro dlouhou životnost.

Kovové rychloupínací sklíčko FIXTEC s aretačí vřetena.

LED osvětlení pracovního prostoru. Rukojeť s potahem Softgrip pro vysoký uživatelský komfort.

- **Bezkartáčový motor POWERSTATE™ pro vyšší výkon při kompaktnější konstrukci (délka 168 mm).**
- **Elektronika REDLINK PLUS™ pro inteligentní řízení výkonu a ochranu proti přetížení.**
- **16stupňové elektronické nastavení utahovacího momentu plus vrtací stupeň.**

Výhoda:

Elektronika REDLINK PLUS™.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete od č. 073820 a č. 073840.

Technický popis

Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Maximální otáčky 1. stupně	0 - 450 min ⁻¹
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Konstrukce motoru	bezkartáčový motor
Maximální utahovací moment tvrdý	37 Nm
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 12 V
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	35 mm
Hmotnost	1,2 kg
Maximální otáčky 2. stupně	1700 min ⁻¹
Obal	systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Typické použití	Strong
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s ²
Vhodné pro materiál	dřevo
Vhodné pro materiál	dřevo
Druh produktu	Vrtací šroubovák
USP1	12 V, 2stupňová převodovka
USP2	Bezkartáčový motor, rychloupínací sklíčidlo s rozsahem upnutí 1,5-13, bez akumulátoru a nabíječky

Příslušenství

Úhlový šroubovací nástavec Typ WB1	073920 WB1
Úhlový šroubovací nástavec Typ OSD2	073920 OSD2
Akumulátorová nabíječka Typ M1218C	073840 M1218C
Li-Ion systém M4B2/M12B2 Typ akumulátoru MB12	073814 MB12
Akumulátorová nabíječka Typ M1218FC	073840 M1218FC