



Akumulátorový vrtací šroubovák, Typ: M12FDD2-4



Údaje o objednávce

Artikové číslo	070210 M12FDD2-4
GTIN	4058546029906
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák MILWAUKEE silně průchodný akumulátorový 2chodový vrtací šroubovák s chodem R/L. Akumulátory REDLITHIUM™ se **sledováním jednotlivých buněk** a **ukazatelem nabití**. Robustní **kovová skříň převodovky** pro dlouhou životnost. **Kovové rychloupínací sklíčidlo FIXTEC** s aretací vřetena. LED osvětlení pracovního prostoru. Rukojeť s potahem Softgrip pro vysoký uživatelský komfort.

- **Bezkartáčový motor POWERSTATE™ pro vyšší výkon v kompaktnějším provedení (délka 168 mm).**
- **Elektronika REDLINK PLUS™ pro inteligentní řízení výkonu a ochranu proti přetížení.**
- **16stupňové elektronické nastavení kroučícího momentu plus vrtací stupeň.**

Výhoda:

Elektronika REDLINK PLUS™.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 akumulátorů Li-Ion 12 V / 4,0 Ah, nabíječky, spony na opasek, HD boxu.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073814, č. 073815, č. 073829 a čr. 073840.

Technický popis

Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Obal	systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 12 V
Typické použití	Strong
Kapacita akumulátoru	4 Ah
Počet obsažených akumulátorů	2
Označení výrobce	M12FDD-402X
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s ²
Napětí akumulátorů	12 V
Vhodné pro materiál	dřevo
Vhodné pro materiál	ocel
Typ akumulátoru	Li-Ion
Maximální otáčky 1. stupně	0 - 450 min ⁻¹
Hmotnost	1,4 kg
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	35 mm
Konstrukce motoru	bezkartáčový motor
Maximální utahovací moment tvrdý	44 Nm
Maximální otáčky 2. stupně	1700 min ⁻¹
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Druh produktu	Vrtací šroubovák

Příslušenství

Li-Ion systém M12B4 Typ akumulátoru MB12	073815 MB12
Úhlový šroubovací nástavec Typ WB1	073920 WB1
Akumulátorová nabíječka Typ M1218C	073840 M1218C

Akumulátorová nabíječka Typ M1218FC

073840 M1218FC

Úhlový šroubovací nástavec Typ OSD2

073920 OSD2