



## Akumulátorový vrtací šroubovák, Typ: M12FDD2-6



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	070210 M12FDD2-6
GTIN	4058546029920
Třída artiklu	03L

### Popis

#### Provedení:

**Akumulátorový vrtací šroubovák MILWAUKEE** silně průchodný akumulátorový 2chodový vrtací šroubovák s chodem R/L. Akumulátory REDLITHIUM™ se **sledováním jednotlivých buněk** a **ukazatelem nabití**. Robustní **kovová skříň převodovky** pro dlouhou životnost. **Kovové rychloupínací sklíčidlo FIXTEC** s aretací vřetena. LED osvětlení pracovního prostoru. Rukojeť s potahem Softgrip pro vysoký uživatelský komfort.

- **Bezkartáčový motor POWERSTATE™ pro větší výkon v kompaktnějším provedení (délka 151 mm).**
- **Elektronika REDLINK PLUS™ pro inteligentní řízení výkonu a ochranu proti přetížení.**
- **16stupňové elektronické nastavení utahovacího momentu plus vrtací stupeň.**

#### Výhoda:

Elektronika REDLINK PLUS™.

#### Rozsah dodávky:

Včetně 2 akumulátorů Li-Ion 12 V / 6,0 Ah, nabíječky, spony na opasek, HD boxu.

#### Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073814, č. 073815, č. 073829 a čr. 073840.

### Technický popis

Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	35 mm
Konstrukce motoru	bezkartáčový motor
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Označení výrobce	M12FDD-602X
Vhodné pro materiál	dřevo
Vhodné pro materiál	dřevo
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Typ akumulátoru	Li-Ion
Maximální otáčky 1. stupně	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 12 V
Napětí akumulátorů	12 V
Maximální otáčky 2. stupně	1700 min <sup>-1</sup>
Hmotnost	1,5 kg
Maximální utahovací moment tvrdý	44 Nm
Kapacita akumulátoru	6 Ah
Obal	systemový kufřík (HD=Heavy Duty)
Počet obsažených akumulátorů	2
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Typické použití	Strong
Druh produktu	Vrtací šroubovák

## Příslušenství

Akumulátorová nabíječka Typ M1218C	073840 M1218C
Úhlový šroubovací nástavec Typ OSD2	073920 OSD2
Úhlový šroubovací nástavec Typ WB1	073920 WB1

Li-Ion systém M12B6 Typ akumulátoru MB12

073829 MB12

Akumulátorová nabíječka Typ M1218FC

073840 M1218FC