



Jehlový značkovač FlyMarker® mini 65/30 napájení z akumulátoru, Kapacita akumulátoru: 2X2Ah



Údaje o objednávce

Artikové číslo

085754 2X2

GTIN

Třída artiklu

04F

Popis

Provedení:

Pro trvalé označování / značkování / popisování jednotlivých a sériových dílů z různých materiálů (ocel, ušlechtilá ocel, hliník, měď, mosaz, plasty, nástrojová ocel, kalená ocel do tvrdosti 62 HRC atd.).

- **Výkonný elektromagnetický pohon značkovací jehly.**
- **Jednoduchý software s intuitivní obsluhou chráněný heslem a nově uspořádaným zobrazením parametrů pro rychlý přehled o každém řádku programu.**
- **Velký 4,3palcový barevný displej.**
- **Nejnovější technologie procesoru pro plynulou navigaci v nabídkách a velmi krátkou dobu spuštění (bootování).**
- **Náhled označovacího pole na displeji 1:1.**
- **Korpus z plastu zesíleného skelným vláknem, odolného proti prasknutí.**
- **Rozhraní: USB-A, USB-B a Ethernet.**
- **Druh písma: bodová matice v rastru 5×7 nebo 9×13, výška písma 1,0 – 10,0 mm a větší.**
- **Kvalitní, dvojité vedená lineární vedení pro přesné výsledky značení.**
- **Značení kulatých součástí radiálně a axiálně a také obloukové značení.**

Extrémně praktický, 100 % mobilní **akumulátorový ruční značkovací systém** s dotykovým ovládacím rozhraním a s velkým 4,3palcovým barevným displejem.

- Včetně balíčku HPGL (pro označování individuálními logy a zkušebními značkami, včetně značky CE).
- Včetně balíčku Komfort (např. pro rozpoznání vrstvy, předběžné polohování, vícenásobné značení atd.)
- Interní paměť pro několik stovek značkovacích souborů, fontů a loga.
- K dispozici v 15 jazycích.

Značící pole: 65 × 30 mm.

Rozsah dodávky:

Včetně nástroje, značkovací jehly 90° z tvrdokovu. Nastavovací úhelník s protiskluzovou opěrnou plochou, nastavovací měrkou a kufříkem, **2x Li-Ion akumulátor 18 V**, nabíječka.

Upozornění:

Druh písma pro výšku písma nad 10,0 mm na poptávku.

Technický popis

Počet obsažených akumulátorů	2
Jmenovité napětí	18 V
Rozhraní	USB rozhraní
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	Síťový provoz
Výška písma	1 - 10 mm
Kapacita akumulátoru	2 Ah
Maximální šířka označovacího pole	65 mm
Maximální výška označovacího pole	30 mm
Druh produktu	Jehlový značkováč

Příslušenství

Značkovací jehla pro FlyMarker® Úhel špičky značkovací jehly 90 stupeň	085790 90
Vyměnitelný akumulátor pro FlyMarker® mini 18V	085764
Nabíječka pro 18 V akumulátory	085768