



## Jehlový značkovač FlyMarker® mini 120/45 napájení z akumulátoru, Kapacita akumulátoru: 2X4Ah



### Údaje o objednávce

Artikové číslo

085753 2X4

GTIN

Třída artiklu

04F

### Popis

#### Provedení:

Pro trvalé označování / značkování / popisování jednotlivých a sériových dílů z různých materiálů (ocel, ušlechtilá ocel, hliník, měď, mosaz, plasty, nástrojová ocel, kalená ocel do tvrdosti 62 HRC atd.).

- Výkonný elektromagnetický pohon značkovací jehly.
- Jednoduchý software s intuitivní obsluhou s ochranou heslem a nově uspořádaným zobrazením parametrů pro rychlý náhled do každého programového řádku.
- Velký barevný displej 4,3".
- Nejnovější procesní technologie pro plynulou navigaci v nabídkách a velmi rychlé načítání (bootování).
- Náhled označovacího pole na displeji 1:1.
- Korpus z plastu zesíleného skelným vláknem, odolného proti prasknutí.
- Rozhraní: USB-A, USB-B a Ethernet.
- Druh písma: bodová matice v rastru 5×7 nebo 9×13, výška písma 1,0 – 10,0 mm a větší.
- Druh písma pro výšku písma větší než 10,0 mm na poprávku.
- Kvalitní, dvojitě vedená lineární vedení pro přesné výsledky značení.
- Značení kulatých součástí radiálně a axiálně a také obloukové značení.

Extrémně praktický, 100 % mobilní **akumulátorový ruční značkovací systém** s dotykovým ovládacím rozhraním a s velkým 4,3palcovým barevným displejem.

**Rozsah dodávky:**

Včetně nástroje, tvrdokovová značkovácí jehla 90°. Nastavovací úhelník s protiskluzovou opěrnou plochou, nastavovací měrkou a kufříkem, **2x 18 V Li-Ion akumulátor**, nabíječka.

**Technický popis**

Jmenovité napětí	18 V
Zdroj energie	Síťový provoz
Počet obsažených akumulátorů	2
Typ akumulátoru	Li-Ion
Kapacita akumulátoru	4 Ah
Výška písma	1 - 10 mm
Rozhraní	USB rozhraní
Maximální šířka označovacího pole	120 mm
Maximální výška označovacího pole	45 mm
Druh produktu	Jehlový značkovač