



Akumulátorový ruční vysavač, Typ: M18CV-0



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 070233 M18CV-0 |
| GTIN | 4002395289998 |
| Třída artiklu | 03L |

Popis

Provedení:

Výkonný 18V ruční vysavač na dřevo, kov a hrubé nečistoty.

- **Filtr HEPA zachytí 99,97 % všech prachových částic.**
- **Průzor pro jednoduchou kontrolu množství nečistot ve sběrné nádobě.**
- **Spínač s aretací pro nepřetržitý provoz.**

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a nabíječky.

Včetně ohebné sací hadice, 2 prodlužovacích trubek, štěrbinové hubice, hubice na hrubé nečistoty.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073808 – č. 073840.

Technický popis

| | |
|------------------------------|------------|
| Počet obsažených akumulátorů | 0 |
| Objemový tok | 1019 l/min |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,6 kg |
| Délka sací hadice | 1,2 m |
| Typ akumulátoru | Li-Ion |
| Napětí akumulátorů | 18 V |

| | |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Objem nádoby | 2,5 l |
| Označení výrobce | M18CV-0 |
| Zdroj energie | Síťový provoz |
| Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Milwaukee typ B 18 V |
| Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Milwaukee typ HB 18 V |
| Druh produktu | Odsávání |