

**Tvrdokovový příklepový vrták SDS-plus „7X“, Ø×celková délka: 10X215mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	789058 10X215
GTIN	4059952531717
Třída artiklu	76K

Popis**Provedení:**

Nová generace **EXPERT SDS-Plus „7X“** se svařenou hlavou z tvrdokovu s 4 břity. Tvarovaná ostří pro vysoký výkon vrtání, dlouhou životnost a malé opotřebení. Bez zadrhávání v armovaném betonu.

Použití:

K vrtání betonu, přírodního kamene a zdiva – s největším komfortem vrtání. Velmi klidný chod, perfektně kulaté vyvrtané otvory. **2+2 spirálový** design pro rychlé odvádění vrtné drtě, nízké vibrace a vysoká stabilita. Malá únava a snížené zatížení přístroje.

Technický popis

Ø	10 mm
Délka spirály	150 mm
Počet břitů Z	4
Celková délka	215 mm
Řezný materiál	TK
Použití s rázem / bez rázu	Příklepové vrtání
Stopka	SDS Plus
Druh produktu	Vrták do kamene