

**Tvrdokovový příklepový vrták SDS-max „8X“, Ø×celková délka: 28X320mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 789206 28X320 |
| GTIN | 4059952533216 |
| Třída artiklu | 76K |

Popis**Provedení:**

Nová generace **EXPERT SDS-max „8X“** se svařenou hlavou z tvrdokovu se 4 břity. Tvarovaná ostří pro vysoký výkon vrtání, dlouhou životnost a malé opotřebení. Bez zaseknutí v armovaném betonu.

Speciální geometrie tvrdokovových destiček pro delší životnost.

Vrtací hlava se čtvercovým průřezem od Ø 16 mm.

Použití:

K vrtání betonu, přírodního kamene a zdiva.

Upozornění:

Vrták generace SDS-max-7 (s vloženými břity z tvrdokovu, pájenými) ve vel. 35×520 – 52×520 pod č. 789204.

Technický popis

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Délka spirály | 200 mm |
| Ø | 28 mm |
| Celková délka | 320 mm |
| Řezný materiál | TK |
| Použití s rázem / bez rázu | Příklepové vrtání |
| Stopka | SDS Max |
| Druh produktu | Vrták do kamene |

