

**Rám typ S610-M18-U, Hloubka 1100 mm, Výška: 4500mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	991322 4500
GTIN	4058255104314
Třída artiklu	960

**Popis****Provedení:**

Rámové profily s příhradovým vyztužením. Masivní patky přenášejí zatížení na podlahu. Dodávka včetně 4 podlahových kotev a 2 podložných plechů 2 mm na rám.

**Popis:****Montážní rozměry:****Celková délka regálu:**

Pro rám stojanu S610-M18-U: Jmenovitá délka + počet stojanů × 86 mm.

**Vhodné pro:**

Paletové regály od roku výroby 08/2018.

**Lakování:**

Podobné RAL 5017 dopravní modrá, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Požadovaná nosnost regálového pole určuje typ rámu. Viz tabulka nosnosti.

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

U regálů do roku výroby 05/2022 lze nosníky použít pouze pro výměnu v případě poškození. Při změně regálu, např. při instalaci dodatečných úrovní nosníků, je nutné provést přepočty podle DIN EN 15512:2020.

**Technický popis**

Oblast použití	Paletový regál
Hloubka	1 100 mm
Výška	4500 mm
Typ profilu rámu	S610-M18-U
Atribut názvu produktu	Hloubka 1 100 mm
Druh produktu	Sloupkový rám