

Rám typ S610-M18-U, Hloubka 1100 mm, Výška: 2500mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	991322 2500
GTIN	4058255104277
Třída artiklu	96P

Popis**Provedení:**

Rámové profily s příhradovým vyztužením. Masivní patky přenášejí zatížení na podlahu. Dodávka včetně 4 podlahových kotev a 2 podložných plechů 2 mm na rám.

Popis:**Montážní rozměry:****Celková délka regálu:**

Pro rám stojanu S610-M18-U: Jmenovitá délka + počet stojanů × 86 mm.

Vhodné pro:

Paletové regály od roku výroby 08/2018.

Lakování:

Podobné RAL 5017 dopravní modrá, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Požadovaná nosnost regálového pole určuje typ rámu. Viz tabulka nosnosti.

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

U regálů do roku výroby 05/2022 lze nosníky použít pouze pro výměnu v případě poškození. Při změně regálu, např. při instalaci dodatečných úrovní nosníků, je nutné provést přepočty podle DIN EN 15512:2020.

Technický popis

Výška	2500 mm
Typ profilu rámu	S610-M18-U
Oblast použití	Paletový regál
Hloubka	1100 mm
Atribut názvu produktu	Hloubka 1100 mm
Druh produktu	Sloupkový rám