



## Ochranné kalhoty s lacem pro svářeče Splash, tmavý antracit / šedá, Konfekční velikost DE: 60



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	091507 60
GTIN	4057121030955
Třída artiklu	09S

### Popis

#### Provedení:

Kvalitní ochrana svářeče v moderním, dvoubarevném designu. Stálá a optimální ochrana proti plamenům při sváření. Příjemný komfort nošení při současně vysoké ochraně. Vysoká barevná věrnost na základě indantrénového zabarvení. Těžká kvalita tkaniny 525 g/m<sup>2</sup> je předurčena zejména pro intenzivní svářečské práce. Stálá ochrana před plamenem – i po 100 vypráních dle EN ISO 15797.

Kalhoty s lacem řady oděvů Splash.

- **Šle s nastavitelnou délkou ze strečového materiálu.**
- **Pás s nastavitelnou šířkou.**
- **Integrované nákolenní kapsy.**

#### Norma:

- **EN ISO 11611, Klasse 2, A1, A2**
- **EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E3, F1**

#### Upozornění:

V eShopu uvedená velikost odpovídá konfekční velikosti DE. Odpovídající velikosti používané ve Vaší zemi zjistíte v převodní tabulce velikostí resp. v technických datech.

Na vyžádání lze dodat v dalších barvách. Tabulku velikostí s mezinárodním porovnáním velikostí naleznete v naší informační části na konci katalogu.

Svářečské ochranné kalhoty s lacem v **tmavě antracitové / šedé** s gramáží textilu **330 g/m<sup>2</sup>** certifikované podle **EN 11611, třídy 1** pod č. **091487**.

Oděv dle: DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku

## Technický popis

Označení výrobce	Montérky 2162 Splash Proban
Konfekční velikost DE	60
Složení tkaniny	100% bavlna
Gramáž materiálu / hustota tkaniny	525 g/m <sup>2</sup>
Prát	Vhodné pro průmyslové mytí
Oděv dle	DIN EN ISO 11611 ochrana při svařování
Oděv dle	DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku
Barva	tmavý antracit / šedá
Druh produktu	Ochranné svářečské kalhoty