



Ochranné kalhoty s lacem pro svářeče Splash, tmavý antracit / šedá, Konfekční velikost DE: 66



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 091507 66 |
| GTIN | 4057121030986 |
| Třída artiklu | 09S |

Popis

Provedení:

Kvalitní ochrana svářeče v moderním, dvoubarevném designu. Stálá a optimální ochrana proti plamenům při sváření. Příjemný komfort nošení při současně vysoké ochraně. Vysoká barevná věrnost na základě indantrénového zabarvení. Těžká kvalita tkaniny 525 g/m² je předurčena zejména pro intenzivní svářečské práce. Stálá ochrana před plamenem – i po 100 vypráních dle EN ISO 15797.

Kalhoty s lacem řady oděvů Splash.

- **Šle s nastavitelnou délkou ze strečového materiálu.**
- **Pás s nastavitelnou šířkou.**
- **Integrované nákolenní kapsy.**

Norma:

- **EN ISO 11611, Klasse 2, A1, A2**
- **EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E3, F1**

Upozornění:

V eShopu uvedená velikost odpovídá konfekční velikosti DE. Odpovídající velikosti používané ve Vaší zemi zjistíte v převodní tabulce velikostí resp. v technických datech.

Na vyžádání lze dodat v dalších barvách. Tabulku velikostí s mezinárodním porovnáním velikostí naleznete v naší informační části na konci katalogu.

Svářečské ochranné kalhoty s lacem v **tmavě antracitové / šedé** s gramáží textilu **330 g/m²** certifikované podle **EN 11611, třídy 1** pod č. **091487**.

Oděv dle: DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku

Technický popis

| | |
|------------------------------------|--|
| Konfekční velikost DE | 66 |
| Složení tkaniny | 100% bavlna |
| Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 525 g/m ² |
| Prát | Vhodné pro průmyslové mytí |
| Oděv dle | DIN EN ISO 11611 ochrana při svařování |
| Oděv dle | DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku |
| Barva | tmavý antracit / šedá |
| Druh produktu | Ochranné svářečské kalhoty |