

**Stříkací pistole, Typ: SPR****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	080144 SPR
GTIN	4047322722131
Třída artiklu	08A

**Popis****Provedení:**

Stříkací pistole s rovnou rozprašovací trubičkou a plastovým kelímkem, matně červená, objem 1 l.

**Technický popis**

Hodnota průtoku vzduchu	95 - 410 l/min
Průtok při 5 barech	286 l/min
Typ	SPR
Maximální provozní tlak	12 bar
Maximální provozní teplota	90 °C
Druh produktu	pistole