



LED kapesní svítilna s akumulátorem, Typ: 170



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081364 170
GTIN	4062406942595
Třída artiklu	02A

Popis

Provedení:

Robustní dobíjecí LED kapesní svítilna z eloxovaného hliníku. **2 světelné režimy** s přidavnou **funkcí Boost** nabízejí **vynikající výkon** pro jakékoliv využití. Jednoruční zaostřování umožňuje rychlou a jednoduchou regulaci světelného kužele.

- **Kontrola nabíjení a vybití pomocí barevné LED diody ve spínači.**
- **Dlouhá doba provozu s konstantním světelným výkonem.**
- **Nabíjecí USB-C zásuvka.**
- **Ochrana proti odkutálení.**
- **Hlava svítilny umožňuje zaostřování.**

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecího USB-C kabelu a akumulátoru. S poutkem na ruku.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory najdete pod č. 081365

Technický popis

Zdroj energie	Síťový provoz
Celková délka	164 - 176 mm
Kapacita akumulátoru	2,9 Ah
Hodnota CRI	>80

Světelný tok	500 lm
Doba svícení	2 h
Hmotnost	160 g
Doba svícení stupeň 2	4,5 h
Typ akumulátoru	Li-Ion
Ø hlavy	32 mm
Počet obsažených akumulátorů	1
Vyměnitelný akumulátor	ano
Doba svícení v režimu Boost	30 s
Funkce kapesní svítilny	Fokus
Napětí akumulátorů	3,7 V
Světelný proud Boost	900 lm
Osvětlovací těleso	LED svítilna
Ochranná třída IP	IP 54
Světelný tok stupeň 2	200 lm
Druh produktu	Kapesni svitilna

Příslušenství

Náhradní akumulátor 18650	081365 18650
---------------------------	--------------