



## LED kapesní svítilna s akumulátorem, Typ: 130



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	081362 130
GTIN	4062406942571
Třída artiklu	02A

### Popis

#### Provedení:

Robustní dobíjecí LED kapesní svítilna z eloxovaného hliníku. **2 světelné režimy** s přidavnou **funkcí Boost** nabízejí **vynikající výkon** pro jakékoliv využití. Jednoruční zaostřování umožňuje rychlou a jednoduchou regulaci světelného kužele.

- **Kontrola nabíjení a vybití pomocí barevné LED diody ve spínači.**
- **Dlouhá doba provozu s konstantním světelným výkonem.**
- **Nabíjecí USB-C zásuvka.**
- **Ochrana proti odkutálení.**
- **Hlava svítilny umožňuje zaostřování.**

#### Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

#### Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecího USB-C kabelu a akumulátoru. S poutkem na ruku.

#### Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory najdete pod č. 081365

### Technický popis

Doba svícení	1 h
Ochranná třída IP	IP 54
Celková délka	118 - 130 mm
Světelný tok	300 lm

Hmotnost	70 g
Počet obsažených akumulátorů	1
Kapacita akumulátoru	0,9 Ah
Zdroj energie	Síťový provoz
Světelný tok stupeň 2	100 lm
Vyměnitelný akumulátor	ano
Napětí akumulátorů	3,7 V
Funkce kapesní svítilny	Fokus
Typ akumulátoru	Li-Ion
Ø hlavy	26 mm
Světelný proud Boost	450 lm
Doba svícení stupeň 2	2,5 h
Osvětlovací těleso	LED svítilna
Hodnota CRI	>80
Doba svícení v režimu Boost	30 s
Druh produktu	Kapesni svitilna

## Příslušenství

Náhradní akumulátor 14500	081365 14500
---------------------------	--------------