



## Tužková LED svítilna s akumulátorem, Typ: 120



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	081360 120
GTIN	4062406942557
Třída artiklu	02A

### Popis

#### Provedení:

Robustní dobíjecí LED kapesní svítilna z eloxovaného hliníku. **2 světelné režimy** s přídatnou **funkcí Boost** nabízejí **vynikající výkon** pro jakékoliv využití. Jednoruční zaostřování umožňuje rychlou a jednoduchou regulaci světelného kužele.

- **Kontrola nabíjení a vybíjení pomocí barevné LED diody ve spínači.**
- **Dlouhá doba provozu s konstantním světelným výkonem.**
- **Nabíjecí USB-C zásuvka.**
- **Ochrana proti odkutálení.**
- **Hlava svítilny umožňuje zaostřování.**

#### Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

#### Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecího USB-C kabelu a akumulátoru. S poutkem na ruku.

#### Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory najdete pod č. 081365

### Technický popis

Typ akumulátoru	Li-Ion
Světelný proud Boost	130 lm
Doba svícení v režimu Boost	30 s
Vyměnitelný akumulátor	ano
Ø hlavy	18 mm

Doba svícení	1 h
Kapacita akumulátoru	0,32 Ah
Ochranná třída IP	IP 54
Doba svícení stupeň 2	3 h
Zdroj energie	Síťový provoz
Osvětlovací těleso	LED svítilna
Hmotnost	29,5 g
Celková délka	112 - 120 mm
Napětí akumulátorů	3,7 V
Světelný tok	80 lm
Funkce kapesní svítilny	Fokus
Počet obsažených akumulátorů	1
Světelný tok stupeň 2	30 lm
Hodnota CRI	>80
Druh produktu	Kapesni svitilna

## Příslušenství

Náhradní akumulátor 10440	081365 10440
---------------------------	--------------