



## LED kapesní svítilna s akumulátorem, Typ: 150



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	081363 150
GTIN	4062406942588
Třída artiklu	02A

### Popis

#### Provedení:

Robustní dobíjecí LED kapesní svítilna z eloxovaného hliníku. **2 světelné režimy** s přídatnou **funkcí Boost** nabízejí **vynikající výkon** pro jakékoliv využití. Jednoruční zaostřování umožňuje rychlou a jednoduchou regulaci světelného kužele.

- **Kontrola nabíjení a vybíjení pomocí barevné LED diody ve spínači.**
- **Dlouhá doba provozu s konstantním světelným výkonem.**
- **Nabíjecí USB-C zásuvka.**
- **Ochrana proti odkutálení.**
- **Hlava svítilny umožňuje zaostřování.**

#### Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

#### Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecího USB-C kabelu a akumulátoru. S poutkem na ruku.

#### Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory najdete pod č. 081365

### Technický popis

Světelný tok stupeň 2	140 lm
Ochranná třída IP	IP 54
Ø hlavy	28 mm
Celková délka	144 - 154 mm
Zdroj energie	Síťový provoz

Kapacita akumulátoru	1,6 Ah
Vyměnitelný akumulátor	ano
Typ akumulátoru	Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů	1
Světelný tok	400 lm
Funkce kapesní svítilny	Fokus
Doba svícení stupeň 2	5 h
Napětí akumulátorů	3,7 V
Hodnota CRI	>80
Doba svícení	1,5 h
Osvětlovací těleso	LED svítilna
Doba svícení v režimu Boost	30 s
Hmotnost	95 g
Světelný proud Boost	700 lm
Druh produktu	Kapesni svitilna

## Příslušenství

Náhradní akumulátor 16650	081365 16650
---------------------------	--------------