



Tužková LED svítilna s akumulátorem, Typ: 160



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081361 160
GTIN	4062406942564
Třída artiklu	02A

Popis

Provedení:

Robustní dobíjecí LED kapesní svítilna z eloxovaného hliníku. **2 světelné režimy** s přídatnou funkcí **Boost** nabízejí **vynikající výkon** pro jakékoliv využití. Jednoruční zaostřování umožňuje rychlou a jednoduchou regulaci světelného kužele.

- **Kontrola nabíjení a vybití pomocí barevné LED diody ve spínači.**
- **Dlouhá doba provozu s konstantním světelným výkonem.**
- **Nabíjecí USB-C zásuvka.**
- **Ochrana proti odkutálení.**
- **Hlava svítilny umožňuje zaostřování.**

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecího kabelu USB-C a akumulátoru. S praktickou sponou k upevnění na kapsu.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory najdete pod č. 081365

Technický popis

Zdroj energie	Síťový provoz
Světelný tok stupeň 2	50 lm
Světelný proud Boost	250 lm
Doba svícení	1 h
Počet obsažených akumulátorů	1

Celková délka	154 - 161 mm
Typ akumulátoru	Li-Ion
Ø hlavy	18 mm
Napětí akumulátorů	3,7 V
Hmotnost	41 g
Světelný tok	150 lm
Kapacita akumulátoru	0,6 Ah
Osvětlovací těleso	LED svítilna
Ochranná třída IP	IP 54
Doba svícení stupeň 2	3 h
Funkce kapesní svítilny	Fokus
Vyměnitelný akumulátor	ano
Hodnota CRI	>80
Doba svícení v režimu Boost	30 s
Druh produktu	Kapesni svitilna

Příslušenství

Náhradní akumulátor 10840	081365 10840
---------------------------	--------------