

AEG

Akumulátorový vrtací šroubovák, Typ: BS18C3BL4



Údaje o objednávce

Artikové číslo	070222 BS18C3BL4
GTIN	4058546362188
Třída artiklu	07A

Popis

Provedení:

AEG – akumulátorové vrtací šroubováky

- Robustní, ergonomické akumulátorové 2stupňové vrtací šroubováky s pravým/levým chodem.
- Rychloupínací sklíčidlo FIXTEC s blokováním vřetena.
- Rukojeť s potahem Softgrip pro vysoký uživatelský komfort.
- LED osvětlení pracovního prostoru.
- Kovové sklíčidlo 13 mm.
- 24stupňové nastavení krouticího momentu.
- Extrémně praktické a lehké.
- Kovový kryt převodovky

Provedení reklamní text:

- Robustní, praktický akumulátorový 2stupňový vrtací šroubovák s pravým/levým chodem.
- Rychloupínací sklíčidlo FIXTEC s blokováním vřetena.
- Rukojeť s potahem Softgrip pro vysoký uživatelský komfort.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 akumulátorů 18 V / 4,0 Ah Li-Ion SHD, nabíječky, spony na opasek, přepravního kufru.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete od č. 073820 a č. 073846 – č. 073848.
Vhodné nabíječky a základní sady najdete pod č. 073841 a č. 073844.

Technický popis

Napětí akumulátorů	18 V
Obal	přepravní kufřík
Hmotnost	5,88 kg
Konstrukce motoru	bezkartáčový
Počet obsažených akumulátorů	2
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	65 mm
Typické použití	Heavy Duty
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Maximální utahovací moment tvrdý	110 Nm
Typ akumulátoru	Li-Ion
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Maximální otáčky 1. stupně	0 - 500 min ⁻¹
Maximální otáčky 2. stupně	0 - 2100 min ⁻¹
Označení výrobce	BS18C3BL-402C
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Kapacita akumulátoru	4 Ah
Druh produktu	Vrtací šroubovák
USP1	18V
USP2	Rychloupínací sklíčidlo FIXTEC, Softgrip