



Zkracovací pila na kov, Typ: 72365460



Údaje o objednávce

Artikové číslo	078244 72365460
GTIN	4014586894447
Třída artiklu	03F

Popis

Provedení:

Polostacionární zkracovací pila pro efektivní a rychlé řezání dílů v dílně i na staveništi.

- **Maximální pokrok prací díky motoru se silným krouticím momentem a nízkým otáčkám**
- **Přesné výsledky a méně dodělávek díky minimalizaci náběhových barev a malému otřepu v důsledku studeného řezu**
- **Vysoká kvalita povrchu díky speciálním pilovým kotoučům pro různé kovy**
- **Až 100% bez jiskření a žádný prach díky z důvodu studeného řezu**
- **Dobře vyvážený design rukojeti pro lepší vedení**
- **Vysoce přesná ocelová konstrukce s dlouhou životností**
- **Podstavec z hliníkového odlitku**
- **Pozvolný rozběh zajistí pomalé rozbíhání motoru a s tím spojenou ochranu mechaniky**
- **Rychlupínací přípravek pro stolní svorku**
- **Pohodlné nastavení fazetky a úhlu 0° až 45°**
- **Hlubkový doraz + snadná výměna pilového kotouče**

Použití:

- **Řezání kovových a ocelových profilů.**
- **Řezy i pokosové řezy.**
- **Obrábění trubek, kovových čepů, železných úhelníků, tyčoviny.**

Rozsah dodávky:

1× zkracovací pila, 1× pilový kotouč na konstrukční ocel, 1× kombinovaný klíč: vnitřní šestihran, 6 mm a křížová drážka PH 2, 1× vnitřní šestihran 8 mm.

Technický popis

Jemný rozběh	ano
Hmotnost	24,4 kg
Označení výrobce	MKAS 355
Síťové napětí	230 V
Maximální hloubka řezu 90°	120 mm
Jmenovité napětí	230 V
Zdroj energie	síťový provoz
Ø pilového listu	355 mm
Maximální hloubka řezu 45°	90 mm
Maximální počet otáček	1300 min ⁻¹
Frekvence sítě	50 Hz
Příkon	1800 W
Druh produktu	Pila