

Mitutoyo

Páčkový úchylkoměr, malý design, Rozsah měření v jednom směru / Ø pouzdra: 0,25/29mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	436265 0,25/29
GTIN	4946368850498
Třída artiklu	44A

Popis

Provedení:

Velmi přesné páčkové úchylkoměry s měřicím ústrojím uloženém v drahokamu, v ergonomickém, robustním provedení. Plášť a rybinové upínací hranoly jsou zhotoveny z jednoho kusu a proto je upnutí velmi ohybově tuhé. Antikorozní ochrana díky matnému chromování pláště.

Páčkové úchylkoměry s **dlouhým dotykovým raménkem. Rozlišení 1/100.**

Plášť bez upínacích hranolů. S prepínací páčkou pro změnu směru měření. Upínací stopka přišroubovaná.

Mitutoyo – Měřidlo s rubínovými ložisky s měřicí kuličkou z TK. Necitlivé na teplotní rozdíly.

Výhoda:

- **Přepínač směru měření pro snadnou změnu směru měření.**
- **Přesná ozubená kola uložená v drahokamu zajišťují plynulé a přesné měření.**

Použití:

Jako přesný komparační měřicí přístroj pro kontrolu odchylek nastaveného rozměru při kontrolách obvodové házivosti, měření vnitřních rozměrů, kontrolu souběžnosti a plochosti a pro seřízení obrobků.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího čepu Ø 8 mm.

Zvláštní příslušenství:

4hranný držák č. 436510, středící držák č. 436512, kloubový měřicí stativ č. 359680.

Náhradní díl:

Náhradní dotyky s tvrdokovovou nebo rubínovou kuličkou lze dodat na poptávku.

Upozornění:

Doplňkové informace DIN 2270: odečet 0,01 – odchylka rozpětí 10 μm , celková odchylka rozpětí 14 μm , inverzní rozpětí naměřených hodnot 4 μm .

Technický popis

Oblast necitlivosti měření f_u	4 μm
\varnothing měřicí kuličky	2 mm
Celkové rozpětí odchylek $f_{\text{celk.}}$	14 μm
Odečet	0,01 mm
Rozsah měření v jednom směru	0,25 mm
Délka dotykového raménka	33,3 mm
Upínací stopka \varnothing h6	8 mm
Řada	513
Měřicí síla	0,3 N
Rozsah vyklopení	2x95 stupeň
\varnothing pouzdra	29 mm
Rozpětí odchylek f_e	10 μm
Norma	DIN 2270
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	C5
Druh produktu	Packovy uchylkomer

Služby

Kalibrování Měřicí přístroj se snímací páčkou Typ ANALOG	023330 ANALOG
Kalibrace DAkkS Měřicí přístroj se snímací páčkou Typ ANALOG	023340 ANALOG

Příslušenství

Kloubový měřicí stativ Akční rádius 120 mm	359680 120
Středicí držák Typ	436512
4hranný držák na malé dotyky	436510