

Garant
TK rádiusová fréza GARANT Diabolo HPC, TiAlN, Ø f8 DC / DS: 1,5mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	207342 1,5
GTIN	4045197599674
Třída artiklu	11X

Popis
Provedení:

GARANT Diabolo: Speciální geometrie, nově vyvinutý povlak a tvrdokov, speciálně pro obrábění tvrdých materiálů.

Tolerance: Kontura rádiusu = $\pm 0,005$ mm.

Technický popis

Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli < 65 HRC	0,005 mm
Počet zubů Z	2
Posuv f_z pro kopírovací frézování v oceli < 65 HRC	0,005 mm
Ø břitu D_c	1,5 mm
Ø stopky D_s	3 mm
Celková délka L	50 mm
Délka břitu L_c	3 mm
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Rádus R	0,75 mm
Řada	Diabolo
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma

Typ	H
Tolerance jmenovitý Ø	f8
Směr přísluvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,2×D při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,05×D při kopírovacím frézování
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	červená
Druh produktu	Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	200 m/min	P
Ocel > 50 HRC	vhodný	190 m/min	H
Ocel < 55 HRC	vhodný	170 m/min	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	150 m/min	H
Ocel < 65 HRC	vhodný	110 m/min	H
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		