

Garant**TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HA, TiAlSiN, Ø DC m7: 2,31-Xmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	122680 2,31-X
GTIN	4067263000792
Třída artiklu	11E

Popis**Provedení:**

Speciálně pro třískové obrábění **titanu a slitin na bázi niklu**. S vysoce hladkým a výkonným povlakem TiAlSiN odolným proti opotřebení pro **dlouhou životnost** v kombinaci s **optimální kvalitou vrтанého otvoru** a **velmi nízkou tvorbou otřepů**.

Upozornění:

Délka drážky pro třísky $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.

Typ **HB**: Objednávejte pod č. **122681**.

Typ **HE**: Objednávejte pod č. **122680** a **129100HE**. Minimální objednané množství: 3 ks

Speciální výroba podle přání zákazníka: Zrušení objednávky možné maximálně 3 pracovní dny po obdržení potvrzení objednávky. Vrácení zboží vyloučeno. Nadměrná a nedostatečná dodávka +/-10% (min. 1 kus) vyhrazena.

Dodací lhůta: 7 pracovních týdnů

Technický popis

Celková délka L	55 mm
Délka drážky pro třísky L_c	22 mm
Počet břitů Z	2
Norma	DIN 6537
Ø stopky D_s	4 mm
Tolerance jmenovitý Ø	m7
Doporučená maximální hloubka vrtání L_2	17,5 mm

Rozsah Ø	2,31 - 3 mm
Povlak	TiAlSiN
Řezný materiál	TK
Provedení	4xD
Vrcholový úhel	140 stupeň
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení	ano, při 25 barech
Strategie obrábění	HPC
Semi-standardní	ano
Barevný kroužek	růžová
Druh produktu	Spirálový vrták

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ti > 850 N/mm ²	vhodný		
Inconel	vhodný		
mokrý max.	vhodný		