


Garant**TK fréza DIN 6535 HA, bez povlaku, Ø DC: 14mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	202480 14
GTIN	4045197117151
Třída artiklu	11X

Popis**Provedení:****Zvlášť ostré řezné hrany.**

Konstrukční rozměry podobné DIN 6527. Dvojitě podbroušený úhel hřbetu.

Technický popis

Počet zubů Z	4
Ø břitu D_c	14 mm
Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění	35 mm
Posuv f_z pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky	0,07 mm
Uvolňovací Ø D_1	13,8 mm
Posuv f_z pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky	0,05 mm
Ø stopky D_s	14 mm
Celková délka L	83 mm
Délka břitu L_c	30 mm
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Tolerance jmenovitý Ø	h6

Úhel sklonu šroubovice	38 stupeň
Rohový úhel čela	90 stupeň
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	W
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,5×D při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	žlutá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Alu	vhodný	180 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	140 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	105 m/min	N
PMMA Akryl	vhodný	180 m/min	N
PE-HD	vhodný	130 m/min	N
PA 66	vhodný	150 m/min	N
PEEK	vhodný	130 m/min	N
PF 31	vhodný	110 m/min	N
Honeycomb sendvič	omezené použití	180 m/min	N
Cu	vhodný	140 m/min	N
CuZn	vhodný	180 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
suché	omezené použití		
Vzduch	omezené použití		

